

Universeel spanmechanisme



Bestelgegevens

Bestelnummer	967650
GTIN	2050001741554
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

Kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld. **Stalen doorn met buitendraad M18×1,5 en binnendraad M10** voor montage van zelfgemaakte montage- of spanmechanismen. Het kogelgewricht kan met de snelspanhefboom in elke stand direct worden vastgeklemd. Met montageplaat voor montage op het werkblad. Lichtmetaal-legering; met hamerslaglak.

T.b.v. :

Instrumentmakersbankschroeven nr. 967590, 967600, 967610.

Draaibereik kogelgewricht: 360 graden

Kantelbereik kogelgewricht: 90 graden

Opnamepen buitendraad: M18×1,5

Opnamepen binnendraad: M10

Gewicht: 0,9 kg

Technische beschrijving

Opnamepen binnendraad	M10
Kantelbereik kogelgewricht	90 graden

Gewicht	0,9 kg
Draaibereik kogelgewricht	360 graden
Opnamepen buitendraad	M18×1,5
Producttype	Spaninstallatie