

Instrumentmakersbankschroef met klembeugel, Bekbreedte: 75mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 967590 75 |
| GTIN | 2050001741561 |
| Artikelklasse | 97G |

Omschrijving

Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van 6°, zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend. Met verwisselbare stalen bekken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|------------|
| Kantelbereik kogelgewricht | 90 graden |
| Draaibereik kogelgewricht | 360 graden |
| Spandiepte | 50 mm |
| Spanwijdte | 110 mm |
| Bekbreedte | 75 mm |
| Klembereik | 0 - 80 mm |
| verwisselbare bekken | ja |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Klembeugel inclusief | ja |
| Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Kunststof reservebekken, paar Bekbreedte 75 mm | 967620 75 |
| Universeel spanmechanisme | 967650 |