

Garant**Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967260, Geschikt voor bankschroef maat: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967550 125
GTIN	4045197694560
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

stabiele en hoogvaste **smeedstuk-** / staalconstructie. Zeer geruisarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Een ingebouwde gasdrukveer compenseert het gewicht bij het verstellen van de hoogte van de bankschroef. Kan in elke stand snel worden vastgeklemd dankzij de **veiligheidsspanhendel**.

Voordeel:

in combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef **zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid**, zodat een werkstuk in de optimale stand kan worden bewerkt. Bij alle bewegingen in de hoogte en om de as wordt een veiligheidsafstand van 25 mm aangehouden, zoals volgens DIN 31001 deel 1 wordt vereist.

Toepassing:

hiermee kan de bankschroef tot op de centimeter nauwkeurig op de juiste werkhoogte worden ingesteld (vooral van belang voor school- en opleidingswerkplaatsen).

T.b.v. :

Parallelbankschroeven **Holex nr. 967260**.

Levering:

inclusief alle bevestigingsbouten voor montage op de werkbank.

Kleur:

zilvergrijs

Hoogteverstelbereik: 242 mm

Verstelbaar boven werkblad: 93 - 335 mm

Gewicht: 11,1 kg

Technische beschrijving

Gewicht	11,1 kg
Hoogteverstelbereik	242 mm
Geschikt voor bankschroef maat	125
Verstelbaar boven werkblad	93 - 335 mm
Producttype	Hoogteverstelapparaat