

Instrumentmakersbankschroef met montageplaat, Bekbreedte: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967600 50
GTIN	2050001741578
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van 6°, zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend. Met verwisselbare kunststof bekken.

Technische beschrijving

Spanwijdte	75 mm
Draaibereik kogelgewricht	360 graden
Spandiepte	35 mm
Kantelbereik kogelgewricht	90 graden
Bekbreedte	50 mm
verwisselbare bekken	ja
met montageplaat	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/967600-50>
