

## Instrumentmakersbankschroef met montageplaat, Bekbreedte: 50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	967600 50
GTIN	2050001741578
Artikelklasse	97G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van 6°, zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend. Met verwisselbare kunststof bekken.

### Technische beschrijving

Spanwijdte	75 mm
Draaibereik kogelgewricht	360 graden
Spandiepte	35 mm
Kantelbereik kogelgewricht	90 graden
Bekbreedte	50 mm
verwisselbare bekken	ja
met montageplaat	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

---

## Accessoires

Kunststof reservebekken, paar Bekbreedte 50 mm

967620 50

Universeel spanmechanisme

967650