

Instrumentmakersbankschroef met montageplaat, Bekbreedte: 75mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967600 75
GTIN	2050001741370
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van 6°, zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend. Met verwisselbare stalen bekken.

Technische beschrijving

Draaibereik kogelgewricht	360 graden
Spanwijdte	110 mm
Kantelbereik kogelgewricht	90 graden
Spandiepte	50 mm
Bekbreedte	75 mm
verwisselbare bekken	ja
met montageplaat	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Universeel spanmechanisme

967650

Kunststof reservebekken, paar Bekbreedte 75 mm

967620 75