

Instrumentmakersbankschroef met spanblok en klembeugel, Bekbreedte: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967610 50
GTIN	2050001741387
Artikelklasse	97G

Omschrijving

Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van 6°, zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend. Met aluminium blokbekken voor het spannen van diverse werkstukvormen.

Technische beschrijving

Spanwijdte	75 mm
Spandiepte	35 mm
Kantelbereik kogelgewricht	90 graden
Draaibereik kogelgewricht	360 graden
Bekbreedte	50 mm
Klembereik	0 - 80 mm

verwisselbare bekken	ja
met spanblok	ja
Klembeugel inclusief	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Aluminium reservespanblokken, paar Bekbreedte 50 mm	967630 50
Universeel spanmechanisme	967650
Kunststof reservespanblokken, paar Bekbreedte 50 mm	967635 50