

Garant**Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames, Breedte 452 mm, Voor gereedschapsschachten: VDI40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 970125 VDI40 |
| GTIN | 4045197489470 |
| Artikelklasse | 91L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder **hellingshoek 0° / 20° / 45°** mogelijk.

T.b.v.:**Breedte 452 mm:**

Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.

Breedte 627 mm:

Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|-------|
| Hartafstand A | 85 mm |
| Maat zijframe | 37 mm |
| Aantal gereedschapsopnames | 9 |

| | |
|----------------------------|---|
| Diepte | 150 mm |
| voor gereedschapsschachten | VDI 40 |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | Breedte 452 mm |
| Producttype | Gereedschapshouder |