

Garant
Spiraalboor HSS-E VA, ongecoat, Ø DC h8: 15,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	116360 15,5
GTIN	4045197031921
Artikelklasse	11C

Omschrijving
Uitvoering:
Met versterkte kern.

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer. Met aanslijping vorm C.

Advies:
Maximale boordiepte:
 $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$
Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	15,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,16 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	120 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	218 mm
Morseconus MK maat	2
Norm	DIN 345
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	96,8 mm
Tophoek	135 graden

Schacht	Morseconus
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	RVS
Spiraelhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	5 m/min	S
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		