

Garant**Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames, Breedte 627 mm, Voor gereedschapsschachten: HSK100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970130 HSK100
GTIN	4045197490094
Artikelklasse	91L

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder **hellingshoek 0° / 20° / 45°** mogelijk.

T.b.v.:**Breedte 452 mm:**

Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.

Breedte 627 mm:

Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

Technische beschrijving

Maat zijframe	37 mm
Hartafstand A	111 mm
Diepte	150 mm

Aantal gereedschapsopnames	5
voor gereedschapsschachten	HSK 100
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Breedte 627 mm
Producttype	Gereedschapshouder