

**Garant****Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames, Breedte 452 mm, Voor gereedschapsschachten: HSK50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970125 HSK50
GTIN	4045197489920
Artikelklasse	91L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder **hellingshoek 0° / 20° / 45°** mogelijk.

**T.b.v.:****Breedte 452 mm:**

Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.

**Breedte 627 mm:**

Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

**Opmerking:**

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

**Technische beschrijving**

Aantal gereedschapsopnames	9
Diepte	150 mm
Maat zijframe	37 mm

Hartafstand A	76 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 50
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Breedte 452 mm
Producttype	Gereedschapshouder