

Garant**CNC-aflegbord, Breedte 1000 mm, Voor gereedschapsschachten: C6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970660 C6
GTIN	4045197489128
Artikelklasse	91L

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Aflegbord van plaatstaal met GARANT gereedschapsoptnames van kunststof. Voorzijde met vierkante onderrand ter stabilisatie. **Verstelbereik** in de **diepte 130 mm**. Vergrendeling **horizontaal 90°** en **schuin 120°** mogelijk.

T.b.v. :

Montage door **inhangen** in **staanders (groep 92)**, **CNC-stelling nr. 970680** en **materiaalwagen nr. 918590 maat 1000 (groep 91)**.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 80 mm

Diepte: 155 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 5

Hartafstand A: 150 mm

Belastbaarheid bij inhangen in staanders: 25 kg

Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen: 50 kg

Technische beschrijving

Aantal gereedschapsoptnames	5
Hoogte	80 mm
Diepte	155 mm

Hartafstand A	150 mm
Breedte	1000 mm
voor gereedschapsschachten	C6
Belastbaarheid bij inhangen in staanders	25 kg
Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen	50 kg
Toepassingsgebied	CNC-stelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Breedte 1000 mm
Producttype	Aflegbord

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type C6	947390 C6
-----------------------------	-----------