

Garant**CNC-aflegbord, Breedte 1500 mm, voor gereedschapsschachten: C4****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 970665 C4 |
| GTIN | 4045197489234 |
| Artikelklasse | 91L |

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Aflegbord van plaatstaal met GARANT gereedschapsoptnames van kunststof. Voorzijde met vierkante onderrand ter stabilisatie. **Verstelbereik** in de **diepte 130 mm**. Vergrendeling **horizontaal 90°** en **schuin 120°** mogelijk.

T.b.v. :

Montage door **inhangen** in **staanders (groep 92)**, **CNC-stelling nr. 970680** en **materiaalwagen nr. 918590 maat 1000 (maat 91)**.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 80 mm

Diepte: 155 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 14

Hartafstand A: 95 mm

Belastbaarheid bij inhangen in staanders: 25 kg

Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen: 50 kg

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|-------|
| Hoogte | 80 mm |
| Hartafstand A | 95 mm |
| Aantal gereedschapsoptnames | 14 |

| | |
|---|---|
| Diepte | 155 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| voor gereedschapsschachten | C4 |
| Belastbaarheid bij inhangen in standers | 25 kg |
| Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen | 50 kg |
| Toepassingsgebied | CNC-stelling |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | Breedte 1500 mm |
| Producttype | Aflegbord |

Accessoires

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Kunststof inzetstuk Type C4 | 947390 C4 |
|-----------------------------|-----------|