

AEG

Decoupeerzaag, Type: STEP1200XE



Bestelgegevens

Bestelnummer	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en universeel te gebruiken decoupeerzagen met metalen tandwielhuis en overbelastingsbeveiliging.

Met **Snelspansysteem FIXTEC** voor wisselen van het zaagblad zonder gereedschap binnen enkele seconden en **inschakelbare pendelslag** voor een optimaal zaagvermogen, optimale spaanafvoer en gereduceerde zaagbladslijtage.

Levering:

Inclusief anti-splinterplaatje.

Inclusief 2 x zaagblad, afzuigadapter, glijzool, netkabel 4 m, transportkoffer.

Opmerking:

Decoupeerzaagbladen vindt u onder nr. 5888400 – 5888551.

Technische beschrijving

Maximale zaagdikte hout	135 mm
Pendelslag	4-voudig
Geschikte decoupeerzaagbladen	588400 – 588551
Maximale zaagdikte staal	10 mm

Gewicht	2,4 kg
Verstekverstelling	ja
Wattage	730 W
Maximale vibratie volgens EN	10,5 m/s ²
Bijzonderheid	universeel inzetbaar
Aantal pendelbewegingen	500 - 3000 min ⁻¹
zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja, FIXTEC-systeem
Fabrikantnummer	STEP1200XE
Verpakking	Transportkoffer
Uitvoering	Staaform
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318A	588400 T318A
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118A	588400 T118A
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AF	588400 T118AF
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118B	588400 T118B
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T127D	588400 T127D
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318B	588400 T318B
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AHM	588400 T118AHM