


Garant
Gereedschapsdrager voor geperforeerde wand, Voor gereedschapsschachten: HSK80

Bestelgegevens

Bestelnummer	970670 HSK80
GTIN	4045197519030
Artikelklasse	91L

Omschrijving
OPMERKING: kleurkeuze mogelijk
Uitvoering:

Plaatstaal met GARANT-gereedschapsopnames van kunststof.

T.b.v. :

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

 Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 125 mm

Breedte: 475 mm

Diepte: 200 mm

Aantal gereedschapsopnames: 4

Hartafstand A: 108 mm

Technische beschrijving

voor gereedschapsschachten	HSK 80
Aantal gereedschapsopnames	4
Hoogte	125 mm
Breedte	475 mm

Hartafstand A	108 mm
Diepte	200 mm
Toepassingsgebied	CNC-stelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Gereedschapshouder

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK80	947390 HSK80
--------------------------------	--------------