


**Garant**
**Gereedschapsdrager voor geperforeerde wand, Voor gereedschapsschachten: HSK50**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 970670 HSK50  |
| GTIN          | 4045197519016 |
| Artikelklasse | 91L           |

**Omschrijving**
**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk**
**Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT-gereedschapsopnames van kunststof.

**T.b.v. :**

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

**Kleur:**

 Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 125 mm

Breedte: 475 mm

Diepte: 200 mm

Aantal gereedschapsopnames: 9

Hartafstand A: 76 mm

**Technische beschrijving**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| voor gereedschapsschachten | HSK 50 |
| Hartafstand A              | 76 mm  |
| Breedte                    | 475 mm |
| Aantal gereedschapsopnames | 9      |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hoogte            | 125 mm  |
| Diepte            | 200 mm  |
| Toepassingsgebied | CNC-stelling  |
| Materiaaldikte    | 1,5 mm  |
| Kleuren           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype       | Gereedschapshouder  |

---

## Accessoires

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Kunststof inzetstuk Type HSK50 | 947390 HSK50 |
|--------------------------------|--------------|