

HOLEX**TMSERROR, Schijf-Ø: 178mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5350 178
GTIN	4045197191823
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-Ø 22,23 mm. Het ijzer-, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.

Universele doorslijpschijf voor staal en RVS, goed verspanend en stabiel.
als 563500.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30Q-BF (als 563500) voor staal en RVS met grote verspaningscapaciteit en lange standtijd.

Inhoud:

100 stuks / verpakking.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	2,5 mm
Vorm	41
Schijf-Ø	178 mm
Specificatie	A30Q-BF
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Inhoud	100
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		

Ti	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Doorslijpschijf 2 in 1' Schijf-Ø 178 mm	563500 178
-----------------------------------------	------------