

**TMSERROR, Vliesstructuur: 220****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5015 220
GTIN	4045197574770
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (**als 556015; 556110; 556115**). als 556015.

Uitvoering promotietekst:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (**als 556015; 556110; 556115**).

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Toepassing promotietekst:

Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Inhoud:

80 Pads / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Uitvoering	A Fine
Fijnheidsgraad	middel
Vliesstructuur	220
Korrelvergelijking	240 - 280
Kleur	groen
Inhoud	80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	152 mm
Lengte	229 mm
Productnaamattribuut	152×229 mm
Aantal pads	80
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		

RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Steen	beperkt geschikt
Lakken	geschikt
Uni	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Schuurvlies-pad Vliesstructuur 220

556015 220