

**TMSERROR, Vliesstructuur: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.** Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (**als 556015; 556110; 556115**). als 556115.

**Voordeel:**

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

**Toepassing:**

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Fijn / zeer fijn:** voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

**Inhoud:**

**4 Rollen / verpakking.**

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

## Technische beschrijving

Uitvoering	S Ultra Fine
Kleur	grijs
Korrelvergelijking	600 - 1000
Vliesstructuur	1000
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Inhoud	4
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rolbreedte	115 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	115 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		

Hout	geschikt
Steen	beperkt geschikt
Lakken	geschikt
Uni	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

---

## Accessoires

Schuurvlies-rol Vliesstructuur 1000	556115 1000
-------------------------------------	-------------