

Garant**Tool-UNIT gereedschapsdrager, Voor gereedschapsschachten: HSK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971000 HSK40
GTIN	4045197490261
Artikelklasse	91Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.

Toepassing:

Voor het inhangen in draagrail, profielrail voor transportwagen, CNC-kasten en Multifix-rail.

Hoogte: 130 mm

Breedte: 240 mm

Diepte: 148 mm

Aantal gereedschapsopnames: 8

Hartafstand A: 54 mm

Belastbaarheid: 20 kg

Technische beschrijving

Materiaal	Polypropyleen
Belastbaarheid	20 kg
Breedte	240 mm

Hoogte	130 mm
voor gereedschapsschachten	HSK 40
Hartafstand A	54 mm
Diepte	148 mm
Aantal gereedschapsopnames	8
Producttype	CNC-dragersysteem