

**HOLEX****TMSERROR, Schijf-Ø: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5350 230
GTIN	4045197191830
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-Ø 22,23 mm. Het ijzer-, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.

**Universele doorslijpschijf voor staal en RVS**, goed verspanend en stabiel.  
als 563500.

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid  $v_c$ .

**Specificatie:**

**A30Q-BF (als 563500)** voor staal en RVS met grote verspaningscapaciteit en lange standtijd.

**Inhoud:**

100 stuks / verpakking.

**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

**Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

## Technische beschrijving

Schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6600 min <sup>-1</sup>
Schijfbreedte	2,5 mm
Vormbeschrijving	recht
Vorm	41
Specificatie	A30Q-BF
Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Inhoud	100
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		

Ti	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
droog	geschikt

---

## Accessoires

Doorslijpschijf 2 in 1' Schijf-Ø 230 mm	563500 230
---	------------