

HOLEX
Doorslijpschijf EXTRA DUN, Schijf-Ø: 230mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5355 230 |
| GTIN | 4045197191878 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving
Uitvoering:

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-Ø 22,23 mm. Het ijzer-, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de doorslijpschijven zijn qua grootst mogelijke doorslijpcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Dunne doorslijpschijven (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) zijn speciaal geschikt voor snelle, braamvrije snedes met geringe thermische belasting. Bij oudere haakse slijpers moet op exact spannen worden gelet. Doorslijpschijven vanaf 2,0 mm schijfdikte hebben een versterkte zijstabiliteit en stijfheid en een langere levensduur.**
- **Vormen: Doorslijpschijven recht (vorm 41) of met kom (vorm 42).**

Geringe schijfdikte voor een snelle doorslijping zonder krachtoefening.
als 563550.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A60P-BF (als 563550) voor RVS.

Inhoud:

100 stuks / verpakking.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Schijf-Ø | 230 mm |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Vormbeschrijving | recht |
| Maximaal toerental | 6600 min ⁻¹ |
| Specificatie | A60P-BF |
| Vorm | 41 |
| Schijfbreedte | 1,9 mm |
| Voor materiaaldiktes | 5,7 mm |
| Inhoud | 100 |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Doorslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 55 HRC | geschikt |
| Staal < 60 HRC | geschikt |
| Staal < 67 HRC | geschikt |
| RVS | geschikt |
| Ti | beperkt geschikt |
| GG(G) | beperkt geschikt |
| CuZn | beperkt geschikt |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt |
| droog | geschikt |

Accessoires

DoorslijpschijfEXTRA DUN Schijf-Ø 230 mm

563550 230