

**TMSERROR, Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5115 280
GTIN	4045197575043
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (**als 556015; 556110; 556115**). als 556115.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Inhoud:

4 Rollen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middelfijn
Korrelvergelijking	280 - 360
Kleur	rood
Uitvoering	A Very Fine
Vliesstructuur	280
Inhoud	4
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rolbreedte	115 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	115 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		

Hout	geschikt
Steen	beperkt geschikt
Lakken	geschikt
Uni	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Schuurvlies-rol Vliesstructuur 280	556115 280
------------------------------------	------------