

**Legbord-basisstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:
3000/1000mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 990552 3000/1000 |
| GTIN | 4004514222466 |
| Artikelklasse | 96P |

Omschrijving**Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling:Nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm

Framediepte totaal:Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versterking door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| Aantal legborden | 7 |
| Stellinghoogte | 3000 mm |
| Stellingopbouw | Basisstelling |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 1060 mm |
| Aantal profielframes | 2 |
| Legbord diepte | 800 mm |
| Stellingdiepte | 800 mm |
| Legbord breedte | 1000 mm |
| Maximale veldbelasting | 1600 kg |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 250 kg |
| Legbord dikte | 40 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Materiaal | verzinkt |
| Productnaamattribuut | Diepte 800 mm |
| Producttype | Legbordstelling |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 210X800 mm | 990583 210X800 |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 310X800 mm | 990583 310X800 |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| | 990583 410X800 |
|--|----------------|

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte
410X800 mm

Klemvoet

990852