

Basisstelling met schuine legborden, Breedte 1000 mm, Diepte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	990600 800
GTIN	4004514218803
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord** leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. **Veldbelasting: 1300 kg.** Opbouwmaat basisstelling: 1060 mm.

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

Levering:

7 Schuine legborden met elk 5 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Opbouwmaat basisstelling breedte	1060 mm
Aantal legborden	7
Diepte	836 mm
Hoogte	2000 mm
Klantmontage	ja
Breedte	1060 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	1000 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Breedte 1000 mm
Producttype	Schuinvakstelling

Accessoires

Schuin legbord, verzinkt Diepte 800 mm	990610 800
Klemvoet	990852