

Aanbouwstelling met schuine legborden, Breedte 1000 mm, Diepte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	990602 600
GTIN	4004514249227
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord** leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. **Veldbelasting: 1300 kg.**

Opbouwmaat aanbouwstelling: 1006 mm.

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

Levering:

7 Schuine legborden met elk 5 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1006 mm
Aantal legborden	7
Klantmontage	ja
Diepte	636 mm
Breedte	1006 mm
Stellingdiepte	600 mm
Stellingbreedte	1000 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Breedte 1000 mm
Producttype	Schuinvakstelling

Accessoires

Schuin legbord, verzinkt Diepte 600 mm	990610 600
Klemvoet	990852