

**HOLEX****Schuurvlies-klitschijf, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG5695 180    |
| GTIN          | 4045197575203 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

Voldoet aan 566950.

**Uitvoering promotietekst:**

Vlies-klitschijf met uitneembare centreerkern (**als 566940; 566950**).

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdieptevermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

**Inhoud:**

80 Schijven / verpakking.

**Opmerking:**

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

**Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

|            |          |
|------------|----------|
| Uitvoering | A medium |
|------------|----------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Korrelvergelijking               | 180         |
| Schijf-Ø                         | 125 mm      |
| Kleur                            | rood        |
| Fijnheidsgraad                   | middel      |
| Inhoud                           | 80          |
| Slijpmiddelaanduiding            | A           |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %     |
| Productnaamattribuut             | Ø 125 mm    |
| Maximale omtreksnelheid          | 40 m/s      |
| Producttype                      | Schuurvlies |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

---

## Accessoires

Schuurvlies-klitschijf Korrelvergelijking 180

566950 180