

HOLEX**Schuurvlies-klitschijf, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5695 280
GTIN	4045197575210
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefsel drager voor goede klit hechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

Voldoet aan 566950.

Uitvoering promotietekst:

Vlies-klitschijf met uitneembare centreerkern (**als 566940; 566950**).

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdiepte vermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

Inhoud:

80 Schijven / verpakking.

Opmerking:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Kleur	blauw
-------	-------

Uitvoering	A very fine
Fijnheidsgraad	fijn
Schijf-Ø	125 mm
Korrelvergelijking	280
Inhoud	80
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Schuurvlies-klitschijf Korrelvergelijking 280

566950 280