

**Fiberschijf normaal korund (A), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5641 40 |
| GTIN | 4045197296023 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

HOLEX universele fiberschijf voor het slijpen van alle metalen. Korrel: **Normaal korund (A)**, als 566410.

Uitvoering promotietekst:

Universele fiberschijven met trekvaste, zeer buigzame ge vulkaniseerde fiber. Asgat-Ø 22.23 mm met kruissleuven. Korrel: Normaal korund (A) (als **566410**, **566510**, **566610**). Voor het schuren van alle metalen, hout en kunststoffen.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Inhoud:

250 stuks / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|--------|
| Korrelgrootte | 40 |
| Schijf-Ø | 115 mm |
| Inhoud | 250 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 115 mm |
| Opname | Roloc™ snelwisselsysteem |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Maximaal toerental | 13300 min ⁻¹ |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Fiberschijf normaal korund(A) Korrelgrootte 40 | 566410 40 |
|--|-----------|

