

**TMSERROR, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Grofreinigingsschijf met glasweefselshotel voor direct opspannen op haakse slijpers. Harde vliesuitvoering met open structuur voor universeel gebruik (**als 566750**).
als 566750.

Toepassing:

Met **glasweefselshotel voor direct opspannen** op haakse slijpers.
voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Inhoud:

20 Schijven / verpakking.

Opmerking:

grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	zeer grof
Aanbevolen toerental	5000 - 7000 min ⁻¹

Schijf-Ø	115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Hardheidsgraad	hard
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Inhoud	20
Slijpmiddelaanduiding	SiC
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Grofreinigingsschijf (SiC) Schijf-Ø 115 mm

566750 115