

**TMSERROR, Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5675 125
GTIN	4045197575159
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Grofreinigingsschijf** met glasweefselshotel voor direct opspannen op haakse slijpers. Harde vliesuitvoering met open structuur voor universeel gebruik (**als 566750**).  
als 566750.

**Toepassing:**

Met **glasweefselshotel voor direct opspannen** op haakse slijpers.  
voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

**Inhoud:**

20 Schijven / verpakking.

**Opmerking:**

grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.

**Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Aanbevolen toerental	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Boring-Ø	22,23 mm

Schijf-Ø	125 mm
Fijnheidsgraad	zeer grof
Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Hardheidsgraad	hard
Inhoud	20
Slijpmiddelaanduiding	SiC
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Grof reinigingsvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

---

## Accessoires

Grofreinigingschijf (SiC) Schijf-Ø 125 mm

566750 125