

**uvex****Handschoenen, paar uvex C500 foam, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094550 10
GTIN	4048612015131
Artikelklasse	04W

**Omschrijving****Uitvoering:**

uvex C500 foam. Siliconenvrije handschoen met goede mechanische slijtvastheid en een zeer goede grip in droge en licht vochtige omgevingen. Geschikt voor contactwarmte tot 100 °C. **uvex 500 Serie.** Betrouwbare snijbestendige handschoenen met Bamboo TwinFlex®-technologie van bamboe-viscose, HPPE en polyamide voor een hoog draagcomfort en een geavanceerde klimaatregeling.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

EN 388 doorsteekweerstand	2
DMF-vrij	nee
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

Pasvorm	zeer goed
Grip bij olie	matig
Grip bij natheid	matig
EN 388 weerstand na scheuren	4
Tastgevoel	zeer goed
EN 388 slijtvastheid	4
siliconenvrij	ja
Ademend	goed
EN 388 snijvastheid	5
Handschoenmaat	10
Serie	uvex C500
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	antraciet / lime
Norm	EN 407
Gewicht	32,8 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen

