

**Fiberschijf normaal korund (A), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5651 40
GTIN	4045197296061
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

**HOLEX universele fiberschijf** voor het slijpen van alle metalen. Korrel: **Normaal korund (A)**, als 566510.

**Uitvoering promotietekst:**

Universele fiberschijven met trekvaste, zeer buigzame ge vulkaniseerde fiber. Asgat-Ø 22.23 mm met kruissleuven. Korrel: Normaal korund (A) (als **566410, 566510, 566610**). Voor het schuren van alle metalen, hout en kunststoffen.

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

**Inhoud:**

250 stuks / verpakking.

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	40
Schijf-Ø	125 mm
Inhoud	250

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde fiber
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Opname	Roloc™ snelwisselsysteem
Boring-Ø	22,23 mm
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	12200 min <sup>-1</sup>

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Fiberschijf normaal korund(A) Korrelgrootte 40	566510 40
--	-----------

