

Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2000/2000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 990705 2000/2000 |
| GTIN | 4004514200204 |
| Artikelklasse | 96P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte T-profiel frames. Met MULTI^{plus} 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Hoogte van de liggers: 65 mm

Toepassing:

opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

Opmerking:

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**

- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------------|
| Legbord diepte | 400 mm |
| Legbord breedte | 2000 mm |
| Materiaal opslagniveau | Verzinkt plaatstaal |
| Aantal opslagniveaus | 3 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 2006 mm |
| Stellingopbouw | Aanbouwstelling |
| Breedte | 2006 mm |
| Klantmontage | ja |
| Diepte | 437 mm |
| Stellingdiepte | 400 mm |
| Stellingbreedte | 2000 mm |
| Stellinghoogte | 2000 mm |
| Vakbelasting | 400 kg |
| Maximale veldbelasting | 1200 kg |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 400 kg |
| Legbord dikte | 40 mm |
| Liggerhoogte | 65 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Materiaal | verzinkt |

| | |
|----------------------|------------------|
| Productnaamattribuut | Diepte 400 mm |
| Producttype | Breedvakstelling |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Plaatstalen opslagniveau, verzinkt Diepte 400 mm | 990795 400 |
| Klemvoet | 990852 |