

**Breedvak-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2000/2250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990700 2000/2250
GTIN	4004514200082
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte T-profiel frames. Met MULTI<sup>plus</sup> 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling**: nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling**: nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal**: nominale diepte + 36 mm

**Hoogte van de liggers**: 65 mm

**Toepassing:**

Opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

**Opmerking:**

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**

- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Aantal opslag niveaus	3
Opbouwmaat basisstelling breedte	2310 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte	2310 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Legbord breedte	2250 mm
Legbord diepte	400 mm
Materiaal opslag niveau	Verzinkt plaatstaal
Klantmontage	ja
Diepte	437 mm
Stellingdiepte	400 mm
Stellingbreedte	2250 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1200 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	400 kg
Legbord dikte	40 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt

Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Breedvakstelling

---

## Accessoires

Plaatstalen opslagniveau, verzinkt Diepte 400 mm	990800 400
Klemvoet	990852