

**Breedvak-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2000/1500mm****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 990700 2000/1500 |
| GTIN          | 4004514200006    |
| Artikelklasse | 96P              |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte T-profiel frames. Met MULTI<sup>plus</sup> 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling**: nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling**: nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal**: nominale diepte + 36 mm

**Hoogte van de liggers**: 65 mm

**Toepassing:**

Opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

**Opmerking:**

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**

- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

|   |                     |
|---|---------------------|
| Breedte   | 1560 mm             |
| Opbouwmaat basisstelling breedte  | 1560 mm             |
| Legbord diepte  | 400 mm              |
| Hoogte  | 2000 mm             |
| Legbord breedte   | 1500 mm             |
| Klantmontage  | ja                  |
| Stellingopbouw  | Basisstelling       |
| Materiaal opslagniveau  | Verzinkt plaatstaal |
| Aantal opslagniveaus  | 3                   |
| Diepte  | 437 mm              |
| Stellingdiepte  | 400 mm              |
| Stellingbreedte   | 1500 mm             |
| Stellinghoogte  | 2000 mm             |
| Vakbelasting  | 400 kg              |
| Maximale veldbelasting  | 1200 kg             |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 400 kg              |
| Legbord dikte   | 40 mm               |
| Liggerhoogte  | 65 mm               |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm               |
| Montage-uitvoering  | Inhaakstelling      |
| Materiaal   | verzinkt            |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Productnaamattribuut | Diepte 400 mm    |
| Producttype          | Breedvakstelling |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Plaatstalen opslagniveau, verzinkt Diepte 400 mm | 990790 400 |
| Klemvoet   | 990852     |