

**Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2500/2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990715 2500/2000
GTIN	4004514200853
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte T-profiel frames. Met MULTI<sup>plus</sup> 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling**: nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling**: nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal**: nominale diepte + 36 mm

**Hoogte van de liggers**: 65 mm

**Toepassing:**

opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

**Opmerking:**

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**

- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Hoogte	2500 mm
Breedte	2006 mm
Aantal opslagniveaus	4
Materiaal opslagniveau	Verzinkt plaatstaal
Legbord breedte	2000 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2006 mm
Legbord diepte	500 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Klantmontage	ja
Diepte	537 mm
Stellingdiepte	500 mm
Stellingbreedte	2000 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1600 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	400 kg
Legbord dikte	40 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt

Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Breedvakstelling

---

## Accessoires

Plaatstalen opslagniveau, verzinkt Diepte 500 mm	990795 500
Klemvoet	990852