

uvex**Handschoenen, paar uvex C300 foam, Handschoenmaat: 9**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094480 9
GTIN	4048612021835
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

uvex 300 Serie. Lichte, innovatieve handschoenen met Bamboo-TwinFlex®-technologie biedt een goede snijbescherming, hoge slijtvastheid en aangenaam draagcomfort. De climazone-technologie van uvex zorgt voor een hoge flexibiliteit en goed handschoenklimaat in combinatie met een goed tastgevoel. Öko-Tex® Standard 100 en vrij van siliconen.
C300 foam. Met een coating van Soft-Grip-Foam voor een goede grip in vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

siliconenvrij	ja
EN 388 doorsteekweerstand	2
Grip bij olie	matig

Materiaal coating	PU
EN 388 weerstand na scheuren	4
Ademend	goed
Tastgevoel	zeer goed
DMF-vrij	ja
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid	matig
Handschoenmaat	9
Pasvorm	zeer goed
EN 388 snijvastheid	3
EN 388 slijtvastheid	4
Serie	uvex C300
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Dragermateriaal	Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Gewicht	14,9 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen

