

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-518, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094478 7
GTIN	10076490478626
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-518. Flexibele en fijne handschoen met **gering gewicht** van slechts 14 g. Samen met goede beweegbaarheid van de vingers voor minder vermoeidheid van de handspieren bij lange gebruiksduur. Met **18-gauge-breitechnologie** en Dyneema®-Diamond-technologievezel. Bijzonder geschikt voor hanteren en monteren van extreem kleine onderdelen met scherpe randen.

**Uitvoering promotietekst:**

Snijbestendige handschoen met PU-coating, met **grote beweegbaarheid van de vingers**, optimaal bij onderdelen met scherpe randen.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Grip bij olie	goed
---------------	------

DMF-vrij	nee
EN 388 slijtvastheid	3
Pasvorm	zeer goed
Materiaal coating	PU
Tastgevoel	zeer goed
Ademend	goed
EN 388 weerstand na scheuren	3
Grip bij natheid	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Handschoenmaat	7
siliconenvrij	nee
EN 388 snijvastheid	3
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie	18G
EN 388	3X31B
Dragermateriaal	Nylon; Dyneema®
Coating	PU
Materiaal	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	blauw
Gewicht	14 g
Lengte	210 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B

Producttype

Snijbestendige handschoenen