

**Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte:
2500/2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990745 2500/2500
GTIN	4004514201249
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte T-profiel frames. Met 19-mm-spaanplaat legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 37 mm

Hoogte van de liggers: 65 mm

Opmerking:

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Breedte	2506 mm
Hoogte	2500 mm
Klantmontage	ja
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Aantal opslagniveaus	4
Materiaal opslagniveau	Spaanplaat
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2506 mm
Legbord breedte	2500 mm
Legbord diepte	400 mm
Diepte	437 mm
Stellingdiepte	400 mm
Stellingbreedte	2500 mm
Stellinghoogte	2500 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1600 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	19 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm

Producttype

Breedvakstelling

Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 400 mm

990825 400