

**Breedvak-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte:
2500/2500mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 990750 2500/2500 |
| GTIN | 4004514201096 |
| Artikelklasse | 96P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte T-profielframes. Met 19-mm-spaanplaatlegborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 37 mm

Hoogte van de liggers: 65 mm

Opmerking:

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**
- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen.**

Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------|
| Aantal opslagniveaus | 4 |
| Breedte | 2560 mm |
| Stellingopbouw | Basisstelling |
| Klantmontage | ja |
| Legbord breedte | 2500 mm |
| Hoogte | 2500 mm |
| Legbord diepte | 500 mm |
| Materiaal opslagniveau | Spaanplaat |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 2560 mm |
| Diepte | 537 mm |
| Stellingdiepte | 500 mm |
| Stellingbreedte | 2500 mm |
| Stellinghoogte | 2500 mm |
| Vakbelasting | 400 kg |
| Maximale veldbelasting | 1600 kg |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg |
| Bladdikte | 19 mm |
| Liggerhoogte | 65 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Materiaal | verzinkt |
| Productnaamattribuut | Diepte 500 mm |

Producttype

Breedvakstelling

Accessoires

Spaanplaat-opslagniveau Diepte 500 mm

990825 500