

**Breedvak-aanbouwstelling, Diepte 800 mm, Hoogte / legbordbreedte:
3000/2250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990735 3000/2250
GTIN	4004514215406
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte T-profiel frames. Met MULTI^{plus} 250 verzinkte plaatstalen legborden. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Eenvoudig ingehaakte draagbalken maken snel opbouwen mogelijk. Maximale **vakbelasting**: 400 kg. **Totale veldbelasting**: bij hoogte 2000 mm 1200 kg, bij 2500 mm 1600 kg, bij 3000 mm 2000 kg.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm

Hoogte van de liggers: 65 mm

Toepassing:

opslag van grote en volumineuze goederen. Korte trajecten dankzij bruikbaarheid aan beide zijden.

Opmerking:

- **Afhankelijk van de legbordbreedte worden de legborden gesegmenteerd geplaatst. Segmenten: 750 mm en 1000 mm.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd. Geschikte vloerbevestiging nr. 990854.**

- **Breedvakstellingen WS 2000 zijn compatibel met de legbordstellingen nr. 990500 – 990554, waarbij ook andere afmetingen en componenten kunnen worden opgenomen. Graag geven wij u een overzicht van de andere mogelijkheden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen. De toegestane veldbelasting moet worden verlaagd met het gewicht van dit legbord.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Legbord breedte	2250 mm
Aantal opslagniveaus	5
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2256 mm
Materiaal opslagniveau	Verzinkt plaatstaal
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Klantmontage	ja
Breedte	2256 mm
Hoogte	3000 mm
Legbord diepte	800 mm
Diepte	837 mm
Stellingdiepte	800 mm
Stellingbreedte	2250 mm
Stellinghoogte	3000 mm
Vakbelasting	400 kg
Maximale veldbelasting	1800 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	400 kg
Legbord dikte	40 mm
Liggerhoogte	65 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt

Productnaamattribuut	Diepte 800 mm
Producttype	Breedvakstelling

Accessoires

Plaatstalen opslagniveau, verzinkt Diepte 800 mm	990800 800
Klemvoet	990852