

**Veiligheidskast Q-Classic type 30, Breedte: 1200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	981035 1200
GTIN	4054923086739
Artikelklasse	96G

Omschrijving**Uitvoering:**

Kastromp van vuurvaste, speciale platen met melamineharscoating, deurfront van plaatstaal.

- **Bevestiging van legborden in een raster van 32 mm.**
- **Bodemopvangbak (volgens StawaR).**
- **Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).**
- **Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**

Sokkel geschikt voor transport. Met 2 deuren

Toepassing:

Opslag van zeer kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren **signaalblauw, RAL5005.**

Opmerking:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Breedte	1164 mm
Nuttige breedte	1050 mm
Diepte	620 mm
Belastbaarheid legbord	75 kg
Volume bodemopvangbak	33 l
Nuttige hoogte	1626 mm
Gewicht	274 kg
Hoogte	1947 mm
Aantal geperforeerde platen	1
Nuttige diepte	519 mm
Aantal bodemopvangbakken	1
Aantal legborden	3
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid	30 min
Producttype	Veiligheidskast