

 SCHAFFER

Open magazijnbak, verzinkt, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	963342 2
GTIN	4052939473826
Artikelklasse	96H

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal voor hoge mechanische belastingen, met een hoge stapelbelastbaarheid. Grote stabiliteit dankzij gerolde stapelrand.

Thermisch verzinkt. **DIN EN ISO 1461.**

Hoogte: 200 mm

Breedte: 322 mm

Diepte: 515 mm

Breedte binnenkant: 298 mm

Diepte binnenkant: 450 mm

Kleur: verzinkt

Technische beschrijving

voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler	nee
Type	2
Opschriftmogelijkheid	door insteekkaart
voorbereid voor deksel	ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde	nee
stapelbaar	ja
Breedte	322 mm

Hoogte	200 mm
voorbereid voor kijkvenster	ja
Diepte	515 mm
Vergrendeling in lades	nee
Kleur	verzinkt
Materiaal	Plaatstaal
Breedte binnenkant	298 mm
Diepte binnenkant	450 mm
Fabrikantnummer	Serie 14/7
Productnaamattribuut	verzinkt
Kleur	verzinkt
Producttype	Open magazijnbak

Accessoires

Afdekkingverzinkt Geschikt voor open magazijnbak type 2	963346 2
Kijkvenster transparant, opklapbaar Geschikt voor open magazijnbak type 2	963345 2