

**Veiligheidskast Q-Pegasus type 90, Breedte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	981015 600
GTIN	2050001709790
Artikelklasse	96G

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.

- **Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.**
- **Bodemopvangbak (volgens StawaR).**
- **Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).**
- **Inclusief deurvastzetsysteem.**
- **Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**
- **Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.**

Met **AGT** (asynchroon gekoppelde deuraandrijving), **TSA** (automatische deursluiting) met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal vóór automatische deursluiting. Met 1 deur

Toepassing:

Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed en sokkelplint, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren **signaalblauw, RAL5005**.

Opmerking:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	450 mm
Nuttige hoogte	1647 mm
Aantal bodemopvangbakken	1
Aantal legborden	3
Breedte	599 mm
Aantal geperforeerde platen	1
Volume bodemopvangbak	22 l
Diepte	615 mm
Nuttige diepte	522 mm
Hoogte	1953 mm
Belastbaarheid legbord	75 kg
Gewicht	283 kg
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid	90 min
Producttype	Veiligheidskast