



Veiligheidskast Q-Pegasus type 90, Breedte: 1200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	981015 1200
GTIN	2050001709820
Artikelklasse	96G

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.

- **Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.**
- **Bodemopvangbak (volgens StawaR).**
- **Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).**
- **Inclusief deurvastzetsysteem.**
- **Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**
- **Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.**

Met **AGT** (asynchroon gekoppelde deuraandrijving), **TSA** (automatische deursluiting) met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal vóór automatische deursluiting. Met 2 deuren

Toepassing:

Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed en sokkelplint, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren **signaalblauw, RAL5005**.

Opmerking:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Volume bodemopvangbak	33 l
Breedte	1193 mm
Aantal bodemopvangbakken	1
Aantal geperforeerde platen	1
Gewicht	458 kg
Nuttige breedte	1050 mm
Nuttige hoogte	1647 mm
Diepte	615 mm
Hoogte	1953 mm
Belastbaarheid legbord	75 kg
Aantal legborden	3
Nuttige diepte	522 mm
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid	90 min
Producttype	Veiligheidskast