

## Opvangbak voor vaten van 60 l verzinkt met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l): 2X60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm. Met verzinkt rooster. Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

#### Toepassing:

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/aftappen van vaten van 60 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Opmerking:

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

### Technische beschrijving

Gewicht	37 kg
Aantal vaten	2
Opvangvolume	61 l
Breedte	800 mm

Vatinhoud	60 l
Opslagcapaciteit vaten 60 liter	2
Diepte	500 mm
Hoogte	290 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak