

**Veiligheidskast S-Classic type 90, Breedte: 1200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	981025 1200
GTIN	2050001771957
Artikelklasse	96G

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.

- **Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.**
- **Bodemopvangbak (volgens StawaR).**
- **Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).**
- **Inclusief deurvastzetsysteem.**
- **Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**
- **Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.**

Met 2 deuren

Toepassing:

Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkamergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing en deuren naar keuze lichtgrijs, RAL7035 **of** veiligheidsgeel, RAL1004,

poedercoating.**Opmerking:**

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Breedte	1196 mm
Nuttige hoogte	1742 mm
Aantal bodemopvangbakken	1
Aantal legborden	3
Hoogte	1968 mm
Aantal geperforeerde platen	1
Nuttige breedte	1050 mm
Gewicht	453 kg
Nuttige diepte	524 mm
Belastbaarheid legbord	75 kg
Volume bodemopvangbak	33 l
Diepte	616 mm
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Brandwerendheid	90 min
Producttype	Veiligheidskast