



Veiligheidskast Q-Classic type 30, Breedte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	981035 600
GTIN	4054923086395
Artikelklasse	96G

Omschrijving

Uitvoering:

Kastromp van vuurvaste, speciale platen met melamineharscoating, deurfront van plaatstaal.

- **Bevestiging van legborden in een raster van 32 mm.**
- **Bodemopvangbak (volgens StawaR).**
- **Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).**
- **Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**

Sokkel geschikt voor transport. Met 1 deur

Toepassing:

Opslag van zeer kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren **signaalblauw, RAL5005.**

Opmerking:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Volume bodemopvangbak	22 l
Belastbaarheid legbord	75 kg
Diepte	620 mm
Hoogte	1947 mm
Nuttige diepte	519 mm
Gewicht	164 kg
Aantal geperforeerde platen	1
Aantal bodemopvangbakken	1
Breedte	564 mm
Aantal legborden	3
Nuttige breedte	450 mm
Nuttige hoogte	1626 mm
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid	30 min
Producttype	Veiligheidskast