

## Opvangbak voor vaten van 60 l verzinkt met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l): 6X60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	981210 6X60
GTIN	4052462036246
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm. Met verzinkt rooster. Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.

#### Toepassing:

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/aftappen van vaten van 60 l en kleine vaten. **Voor ontvlambare vloeistoffen** van de GHS-categorieën 1 – 3 en **vloeistoffen die schadelijk zijn voor water** van de GHS-categorieën 1 – 4.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Opmerking:

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

### Technische beschrijving

Aantal vaten	6
Vatinhoud	60 l
Diepte	800 mm
Gewicht	62 kg

Opslagcapaciteit vaten 60 liter	6
Opvangvolume	74 l
Breedte	1300 mm
Hoogte	205 mm
Oppervlaktebelasting	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	3 mm
Materiaal	verzinkt
Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag van bijtende stoffen verboden
Opbergen	Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
Opbergen	Opslag gevaarenklasse voor water 1-3
Producttype	Opvangbak